

KWT 6322 UG

Enoteca da sottopiano

con FlexiFrame e Push2open per una maggior flessibilità e un design di qualità.



- Conservazione parallela del vino con zone di temperatura separate
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED
- Vino protetto con il filtro UV nel frontale fumé in vetro
- Sicura disposizione dei vini grazie alle griglie estraibili



Codice EAN: 4002515035719 / Numero di materiale: 09138040 / Vecchio numero di materiale: 36632200EU1

| | |
|--|---------------------|
| Categoria apparecchio | |
| Enoteca | • |
| Struttura | |
| Elettrodomestico da incasso | • |
| Elettrodomestico da incasso, integrato | • |
| Elettrodomestico da incasso, sottopiano | • |
| Incernieratura sportello | destra |
| Incernieratura sportello reversibile | • |
| Possibilità di installazione Side-by-Side | • |
| Design | |
| Colore frontale | Sport. vetro |
| Illuminazione enoteca | Illuminazione a LED |
| Comfort d'uso | |
| Collegamento in rete con Miele@home | • |
| Componenti necessari acquistabili successivamente | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| Chiusura ammortizzata sportello SoftClose | • |
| Apertura facilitata dello sportello | Push2open |
| Push2open | • |
| Numero delle griglie | 4 |
| Numero di griglie FlexiFrame | 3 |
| NoteBoard | Si |
| Conservazione non soggetta a vibrazioni | • |
| Comandi | |
| Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura | TouchControl |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | No |
| Numero zone temperatura | 2 |
| Area temperatura impostabile min. in °C | 5 |
| Area temperatura impostabile max. in °C | 20 |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Classe di efficienza energetica (A–G) | G |
| Consumo di energia annuo in kWh | 145,64 |
| Consumo energetico in 24 h in kWh | 0,39 |
| Sicurezza | |
| Funzione di blocco | • |
| Allarme acustico sportello | • |
| Allarme acustico temperatura | • |
| Allarme ottico sportello | • |
| Dati tecnici | |
| Larghezza nicchia min. in mm | 600 |
| Larghezza nicchia max. in mm | 600 |
| Altezza nicchia min., in mm | 820 |
| Altezza nicchia max., in mm | 870 |
| Profondità vano d'incasso in mm | 580 |
| Larghezza elettrodomestico in mm | 597 |
| Altezza elettrodomestico in mm | 822 |
| Profondità elettrodomestico in mm | 577 |
| Peso in kg | 49,0 |
| Classe climatica | SN-ST |

KWT 6322 UG

Enoteca da sottopiano

con FlexiFrame e Push2open per una maggior flessibilità e un design di qualità.



Codice EAN: 4002515035719 / Numero di materiale: 09138040 /
Vecchio numero di materiale: 36632200EU1

| | |
|---|--------------|
| Vano frigorifero in l | 94 |
| Enoteca in l | 94 |
| Volume utile complessivo in l | 94 |
| Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l | 34 bottiglie |
| Autonomia di conservazione in caso di guasto in h | 0 |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D) | B |
| Rumorosità in dB (A) re1pW | 35 |
| Assorbimento di corrente in Milliampere (mA) | 1500 |
| Tensione in V | 220-240 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero fasi | 1 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 2,8 |
| Accessori in dotazione | |
| Filtro Active AirClean | • |


KWT 6322 UG

Enoteca da sottopiano


con FlexiFrame e Push2open per una maggior flessibilità e un design di qualità.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)