

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

per il collegamento seriale di 2 apparecchi con collegamento USB del PC/laptop.



- Separ.galvanica allacciamenti compr.prot. sovratensione
- Utilizzo di una porta USB su PC/ laptop per 2 apparecchi
- Possibilità di collegare i dispositivi di altri produttori
- Da usare con Segosoft Miele Edition
- In dotazione: Alimentatore a spina (1,4 m), cavo USB (0,5 m)

Codice EAN: 4002515303818 / Numero di materiale: 09574000 /
Vecchio numero di materiale: 68815602D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Sterilizzatori da banco	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Categoria di prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Blu
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

per il collegamento seriale di 2 apparecchi con collegamento USB del PC/laptop.



Codice EAN: 4002515303818 / Numero di materiale: 09574000 /
Vecchio numero di materiale: 68815602D

Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•
Trattamento di utensili vari	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	1
Conduttore neutro	N
AC/DC	AC
Tensione in V	100
Frequenza in Hz	50-60
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	109
Misura esterna, larghezza netta in mm	31
Misura esterna, profondità netta in mm	90
Misura esterna, altezza lorda in mm	50
Misura esterna, larghezza lorda in mm	155
Misura esterna, profondità lorda in mm	235
Peso netto in kg	0,37
Peso lordo in kg	0,47
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•