

DA 424 V-6 Puristic Varia

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo cappa in acciaio inossidabile nella larghezza 1198 mm
- Sempre la giusta regolazione in altezza motorizzata
- Comfort d'uso unico – Con@ctivity 2.0
- Potente – 700 m³/h al livello Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele

A

Codice EAN: 4002515313787 / Numero di materiale: 09598410 /
Vecchio numero di materiale: 28424655D

Struttura	
Cappa aspirante a isola	•
Struttura e design	
ContourLine	Acciaio inox
Modalità	
Tipo di guida aria	Funzionamento a evacuazione
Design	
Possibile soddisfare le richieste individuali del cliente	•
Altezza variabile possibile come esecuzione speciale	•
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
App Miele@mobile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Isolamento acustico	•
Hood in Motion	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	36,4
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Pacchetto ECO	•
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
PowerManagement System	•
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	6
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	400 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	220
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	320
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	460
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	700
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	48,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	54,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	62,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	72,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	30,0

DA 424 V-6 Puristic Varia

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002515313787 / Numero di materiale: 09598410 /


Vecchio numero di materiale: 28424655D

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	36,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	45,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	55,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm	755
Larghezza corpo cappa in mm	1198
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm	1045
Altezza del corpo cappa in mm	70
Profondità del corpo cappa in mm	698
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	45,0
Allacciamento fisso	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,31
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Accessori in dotazione	
Stick di comunicazione Con@ctivity 2.0 per KM	XKS 3000 Z
Valvola di ritenuta	•
Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein

DA 424 V-6 Puristic Varia

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



DA 4248 VD (Installation drawing)