

U 313/2

Cesto

per l'introduzione ottimale di vassoi.



- Per 10 vassoi 53 x 27,5 cm o vassoi GN 1/1
- Con pattini premontati
- Altezza asticelle 160 mm, distanza asticelle 24 mm

Codice EAN: 4002515363027 / Numero di materiale: 09688930 / Vecchio numero di materiale: 67631305D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PTD 704	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Cesto per vassoi	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Plastica
Colore	Blu, Bianco
Numero di scomparti	24
Distanza asticelle in mm	24
Altezza asticelle in mm	160
<b>Capacità</b>	
Vassoi max. 530 x 275 mm [numero]	10
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	179
Misura esterna, larghezza netta in mm	530

U 313/2

Cesto

per l'introduzione ottimale di vassoi.



Codice EAN: 4002515363027 / Numero di materiale: 09688930 /  
Vecchio numero di materiale: 67631305D

Misura esterna, profondità netta in mm	498
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	3,30
Peso lordo in kg	4,50