


DEF-80  
Coperchio apparecchio  
per apparecchi da sottopiano.



- Per gli apparecchi della serie PG 8055 – PG 8059
- Disponibile in acciaio inox e bianco
- Altezza 1,5, larghezza 60, profondità 60 cm

Codice EAN: 4002515379486 / Numero di materiale: 09715550 /  
Vecchio numero di materiale: 67216005D

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Classe appartenenza prodotto</b>         |              |
| Lavastoviglie ad acqua pulita               | •            |
| <b>Classe appartenenza degli apparecchi</b> |              |
| PG 8055 U                                   | •            |
| PG 8056 U                                   | •            |
| PG 8057 TD U                                | •            |
| PG 8058 U                                   | •            |
| PG 8059 U                                   | •            |
| PG 8061 U                                   | •            |
| PG 8096 U                                   | •            |
| PG 8099 U                                   | •            |
| PFD 400 U                                   | •            |
| PFD 401 U                                   | •            |
| PFD 402 U                                   | •            |
| PFD 404 U                                   | •            |
| PFD 405 U                                   | •            |
| PFD 407 U                                   | •            |
| PFD 408 U                                   | •            |
| <b>Categoria di prodotto</b>                |              |
| Accessori per apparecchi da sottopiano      | •            |
| Materiale installazione                     | •            |
| <b>Caratteristiche del prodotto</b>         |              |
| Materiale                                   | Acciaio inox |
| Colore                                      | Acciaio inox |
| <b>Allacciamento elettrico standard</b>     |              |
| Numero fasi                                 | 0            |
| Tensione in V                               | 0            |
| Frequenza in Hz                             | 0            |
| Potenza massima assorbita in kW             | 0,00         |
| Protezione in A                             | 0            |
| <b>Dimensioni e peso</b>                    |              |
| Misura esterna, altezza netta in mm         | 15           |
| Misura esterna, larghezza netta in mm       | 600          |
| Misura esterna, profondità netta in mm      | 600          |
| Misura esterna, altezza lorda in mm         | 32           |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm       | 615          |
| Misura esterna, profondità lorda in mm      | 50           |
| Peso netto in kg                            | 0,30         |
| Peso lordo in kg                            | 0,51         |