

VE P 2800

Cartuccia demineralizz. totale
per il trattamento ottimale dell'acqua.



- Portata max.: 800 l/h
- Stato di usura misurabile con ConductivityMeter CM
- Temp. max. afflusso acqua 40°C – Tenuta di pressione 0,5-10 bar
- Contenuto resina 19 litri

Codice EAN: 4002515411711 / Numero di materiale: 09782560 /
Vecchio numero di materiale: 69431005D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•

VE P 2800

Cartuccia demineralizz. totale
per il trattamento ottimale dell'acqua.



Codice EAN: 4002515411711 / Numero di materiale: 09782560 /
Vecchio numero di materiale: 69431005D

PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	570
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	260
Misura esterna, larghezza lorda in mm	260
Misura esterna, profondità lorda in mm	600
Diametro in mm	230
Peso netto in kg	20,07
Peso lordo in kg	21,25