

SK

Accoppiamento rapido

per la sostituzione semplice e comoda delle cartucce di demineralizzazione.



- 2 x attacco a innesto VA 3/4", 2 x accoppiamento rapido 3/4"
- Incl. guarnizioni per kit tubi in dotazione.

Codice EAN: 4002515411735 / Numero di materiale: 09782600 /
Vecchio numero di materiale: 69431901D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

SK

Accoppiamento rapido

per la sostituzione semplice e comoda delle cartucce di demineralizzazione.



Codice EAN: 4002515411735 / Numero di materiale: 09782600 /
Vecchio numero di materiale: 69431901D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,35
Peso lordo in kg	0,35