

DOS G 80 ProfiLine NER

Pompa dosaggio tubo

con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.



- Per tutte le lavastoviglie della serie PG 8080-83 SCVi
- Tubo aspirante da 333 mm per taniche da 5 e 10 l
- Dosaggio fino a 55 Milliliter ml al minuto
- Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
- 4 coperchi per taniche di diverse dimensioni in dotazione

Codice EAN: 4002515522936 / Numero di materiale: 09971980 /
Vecchio numero di materiale: 67747030NER

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio esterno	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Portata in ml/60 sec.	55
Lunghezza del tubicino di aspirazione in mm	333
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	1
Conduttore neutro	N
AC/DC	AC
Tensione in V	200-230
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	0,01
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	160
Misura esterna, larghezza lorda in mm	198
Misura esterna, profondità lorda in mm	478
Peso netto in kg	2,15
Peso lordo in kg	2,52