

PG 8060 [OFFSHORE]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero con cestelli, per il settore offshore come ad esempio piattaforme petrolifere.



- Max. resa di lavaggio*: 152piatti/h
- Risultati eccellenti con il sistema di lavaggio ad acqua pulita
- Allacciamento elettrico speciale per condizioni particolari
- Risultati particolarmente igienici – temp. risciacquo finale 85 °C
- Lavaggio flessibile di 2 cesti metallici per ciclo

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

Codice EAN: 4002515524923 / Numero di materiale: 09977620 / Vecchio numero di materiale: 61806001N

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie da posizionamento libero, a carica frontale
Linea	Professional
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Acciaio inox
Coperchio	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Utilizzo	
Adatto per offshore e settore navale	•
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima del programma in min.	13
Temperatura max risciacquo finale in °C	85
Prestazioni di lavaggio piatti/h	152
Prestazioni di lavaggio cestelli/h	8
Durata in cicli di lavaggio	15000
Comandi	
Tipo di comandi	TouchControl
Selezione programma	Touch on Metal
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Comandi neutri	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3 AC 440V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,00
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 220V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	0,00
Potenza assorbita in kW	0,40
Protezione in A	4
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	10,70
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Consumo idrico per risciacquo in l	8,00

PG 8060 [OFFSHORE]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero con cestelli, per il settore offshore come ad esempio piattaforme petrolifere.



Codice EAN: 4002515524923 / Numero di materiale: 09977620 / Vecchio numero di materiale: 61806001N

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	820
Dimensioni esterne con coperchio, altezza in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	600
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Misura esterna, altezza lorda in mm	950
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	520
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	530
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	474
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	505
Altezza inserimento dal pavimento in mm	216
Peso netto in kg	72
Peso lordo in kg	84
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1200
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	45 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	57,0
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,08
Programmi	
Universal	•
Breve	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Posate	•
Intensivo	•
Rigenerazione	•
Scarico	•
Struttura del cestello	
1 x cestello superiore O 891	•
1 x cestello inferiore U 890	•
1 x inserto E 810	•
2 x inserto E 816	•
2 x inserto E 165	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Dotazione	
Asciugatura	Asciugatura ottimizzata AutoOpen
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Parete posteriore in acciaio inossidabile con classe di protezione contro spruzzi d'acqua IPX5 (opzi	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensatore vapore-nebulizzatore	•
Tempo di mantenimento della temperatura regolabile	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Sensore di torbidità	•

PG 8060 [OFFSHORE]

Lavastoviglie ad acqua pulita da posizionamento libero con cestelli, per il settore offshore come ad esempio piattaforme petrolifere.



Codice EAN: 4002515524923 / Numero di materiale: 09977620 /
Vecchio numero di materiale: 61806001N

Temperatura di lavaggio modificabile	•
Interfaccia ottica	•
Ampia gamma di accessori (optional)	•
Possibilità di allacciamento	
Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
Modulo di dosaggio esterno per brillantante	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
EMV	•
Protezione radio	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•