

FM  
FlowMeter  
per calcolare la portata e quando sostituire la cartuccia.



- Per cartucce di demineralizz. parz.
- Segnale visivo e acustico per la sostituzione cartuccia
- Display a una riga, possibile collegamento a LED esterno
- Supporto a parete incluso
- Alimentatore incluso

Codice EAN: 4002515537107 / Numero di materiale: 10008910 /  
Vecchio numero di materiale: 67809701D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM  
FlowMeter  
per calcolare la portata e quando sostituire la cartuccia.



Codice EAN: 4002515537107 / Numero di materiale: 10008910 /  
Vecchio numero di materiale: 67809701D

<b>Categoria prodotto</b>	
Trattamento dell'acqua	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Nero
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	110
Misura esterna, larghezza netta in mm	125
Misura esterna, profondità netta in mm	52
Misura esterna, altezza lorda in mm	155
Misura esterna, larghezza lorda in mm	310
Misura esterna, profondità lorda in mm	350
Peso netto in kg	1,85
Peso lordo in kg	2,49