

UfZ

Kit per seconda cartuccia

per la rapida commutazione su una 2a cartuccia di deminer. totale/parziale.



- 2 x allacciamento VA 3/4" per montaggio seconda cartuccia

Codice EAN: 4002515552834 / Numero di materiale: 10020100 /  
Vecchio numero di materiale: 69431905D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

UfZ

Kit per seconda cartuccia

per la rapida commutazione su una 2a cartuccia di deminer. totale/parziale.



Codice EAN: 4002515552834 / Numero di materiale: 10020100 /  
Vecchio numero di materiale: 69431905D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Trattamento dell'acqua	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	95
Peso netto in kg	0,16
Peso lordo in kg	0,18