

## PUR 98 W

Cappa aspirante a parete  
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



- Potente – 650 m<sup>3</sup>/h al livello Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo



Codice EAN: 4002515735879 / Numero di materiale: 10412360 /  
Vecchio numero di materiale: 28419854I

<b>Struttura</b>	
Cappa aspirante a parete	•
<b>Struttura e design</b>	
ContourLine	Acciaio inox
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Possibile esecuzione speciale in un colore RAL	•
Possibile soddisfare le richieste individuali del cliente	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	49,7
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A
Consumo energetico annuo in kWh/anno	49,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	3
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	450 lx
Temperatura di colore in K	3000 Kelvin
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	265
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	320
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	395
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	52,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	56,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	67,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	37,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	41,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	52,0
<b>Aria di ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	190
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	270
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	330

## PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Codice EAN: 4002515735879 / Numero di materiale: 10412360 /  
Vecchio numero di materiale: 28419854I

Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	460
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	54,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	60,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	71,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	39,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	45,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	56,0

### Sicurezza

Spengimento di sicurezza	•
--------------------------	---

### Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm	685-1005
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	815-1135
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm	685
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm	1005
Altezza del corpo cappa in mm	62
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	815
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	1135
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	25,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,22
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50

### Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•

### Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta	•
---------------------	---


### Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi	Nein
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R

## PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)