

XKM RS 232 10 Med Modulo di comunicazione con interfaccia seriale (RS232) per collegare una stampante.



- Memoria ad anello per max 25 protocolli di processo
- Distinzione tra protocollo corto e lungo
- Velocità di trasmissione: max. 38 kBit/s
- Lunghezza del cavo di aliment.: 1,5 m; poss. prolunga fino a 15 m

Codice EAN: 4002515832394 / Numero di materiale: 10444420 / Vecchio numero di materiale: 68822002D

Vecchio numero di materiale: 68822002D	
Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di	•
comunicazione	
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	
Trattamento di strumenti otorinolarrigolarrici Trattamento di strumenti odontolatrici	•
Trattamento di strumenti odontolatrici Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria Trattamento di bacinelle	
Trattamento di bacinelle reniformi	_ `
Trattamento di biberon	- -
Trattamento di strumenti da sala operatoria	- -
·	_ `
Trattamento di strumenti a corpo cavo	
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	
Trattamento di cilindri graduati	
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	39
Misura esterna, larghezza netta in mm	88



XKM RS 232 10 Med Modulo di comunicazione con interfaccia seriale (RS232) per collegare una stampante.



Vecchio numero di materiale: 68822002D		
Misura esterna, profondità netta in mm	110	
Misura esterna, altezza lorda in mm	140	
Misura esterna, larghezza lorda in mm	190	
Misura esterna, profondità lorda in mm	295	
Peso netto in kg	0,88	
Peso lordo in kg	1,15	
Norme, marcature, certificaz.		
CE	•	
TIKCΦ	•	

Codice EAN: 4002515832394 / Numero di materiale: 10444420 /