

DA 1260

Cappa sottopensile

con LED a risparmio energetico e interruttore a cursore per max. comodità d'uso.



- Design purista: soluzione salvaspazio nella larghezza 598 mm
- Potente – 545 m³/h al livello Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo



Codice EAN: 4002515791332 / Numero di materiale: 10553290 / Vecchio numero di materiale: 281260551

Struttura	
Cappa sottopensile	•
Struttura e design	
ContourLine	Acciaio inox
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 18-P
Comfort d'uso	
Comando meccanico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Cursore	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	91,6
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	C
Consumo energetico annuo in kWh/anno	91,6
Classe di efficienza fluidodinamica	D
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	330 lx
Temperatura di colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Aspirazione su un lato	•
Motore a corrente alternata (AC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	275
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	315
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	355
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	545
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	57,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	60,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	74,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	43,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	47,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	50,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	60,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	165
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	180
Portata aria livello Intenso (m ³ /h) secondo EN 61591	220
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	195
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	71,0
Potenza sonora livello Intenso (dB(A) re1pW) in base a EN 60704-3	75,0

DA 1260

Cappa sottopensile

con LED a risparmio energetico e interruttore a cursore per max. comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515791332 / Numero di materiale: 10553290 /
Vecchio numero di materiale: 281260551

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	72,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	57,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	58,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	59,0
Pressione sonora livello Intenso (dB(A) re20µPa) in base a EN 60704-2-13	62,0

Dati tecnici

Larghezza corpo cappa in mm	598
Altezza del corpo cappa in mm	125
Profondità del corpo cappa in mm	500
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	11,2
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,23
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfato aria superiore	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
Sagoma di montaggio	•

Accessori in dotazione

Manicotto deviatore per riciclo aria	•
Valvola di ritenuta	•


Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi	Nein
-------------------------	------

DA 1260

Cappa sottopensile

con LED a risparmio energetico e interruttore a cursore per max. comodità d'uso.



DA 1060, DA 1160, DA 1260 (Installation drawing)