

PG 8130 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in cucine di studi, circoli, uffici ecc.



- Resa di lavaggio: 13 coperti normati in soli 17 min*
- Presupposto: allacciamento elettrico di 3N AC 400V 50HZ
- Semplice uso grazie alla struttura del pannello
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- La cura migliore per i vostri bicchieri – Perfect GlassCare
- Comunicazione semplice – WiFi Conn@ct

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.



Codice EAN: 4002515818381 / Numero di materiale: 10638020 /

Vecchio numero di materiale: 61813047ZER

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie semi-integrata
Linea	ProfiLine
Sistema risciacquo	Lavatrice a carica frontale e sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Utilizzo	
Per case di riposo e di cura	•
Adatto per le pensioni	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Per uso domestico	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	190
Durata minima del programma in min.	17
Temperatura max risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carico	13
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Tasti del selettore programmi
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	8,10
Potenza assorbita in kW	8,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	2,10
Potenza assorbita in kW	2,30
Protezione in A	10
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	0,30-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•

PG 8130 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in cucine di studi, circoli, uffici ecc.



Codice EAN: 4002515818381 / Numero di materiale: 10638020 /

Vecchio numero di materiale: 61813047ZER

Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	805
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	570
Misura esterna, altezza lorda in mm	970
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	540
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	450
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Peso netto in kg	55
Peso lordo in kg	64
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1000

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	38 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	45,0
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	2,52

Programmi

Universale	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastiche	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intenso	•

Struttura del cestello

Dotazione cestello MaxiComfort	•
Cestello posate	•

Dotazione

Asciugatura	Asciugatura a condensazione con ricircolo d'aria, Asciugatura extra, Asciugatura ottimizzata AutoOpen
ComfortClose	•
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Sicurezza bimbi	•
Perfect GlassCare	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Interfaccia ottica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•

PG 8130 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in cucine di studi, circoli, uffici ecc.



Codice EAN: 4002515818381 / Numero di materiale: 10638020 /

Vecchio numero di materiale: 61813047ZER

MobileControl	•
ShopConn@ct	•
Efficienza	
Quantità di carico del programma Eco in coperti normati	13
Classe di efficienza energetica (A–G)	E
Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO	93
Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l	13,8
Classe di emissione di rumore aereo (A–D)	C
Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW	46
Durata del programma Eco in min.	217
Possibilità di allacciamento	
Modulo di dosaggio esterno per detergente liquido	•
WLAN	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
EMV	•
Protezione radio	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•