

Scout RX2 Home Vision - SLQL0 30

Aspirapolvere robot

con trasferimento immagini live e 170 minuti di durata.



- Pulizia eccezionale grazie a Quattro Cleaning Power
- Pulizia sistematica grazie a 3D Smart Navigation
- Comfort d'uso con MobileControl
- Verificare lo stato degli elettrodomestici a casa Home Vision
- Durata batteria molto lunga – 120 min. non stop

Codice EAN: 4002515834244 / Numero di materiale: 10673800 /
Vecchio numero di materiale: 41LQL030EU

Struttura	
Aspirapolvere robot	•
Prodotto	Scout RX2
Tipologica prodotto	SLQL0
Struttura e design	
ContourLine	Grigio grafite (PF)
Pulizia	
Sistema di pulizia	Quattro Cleaning Power
Corner Brush	•
Navigazione	
Navigazione	Navigazione 3D Smart
Non-Stop Power	•
Tecnologia a protezione dei mobili (Furniture Protection Technology)	•
Rendimento in m ²	150
Durata funzionamento in min.	170
Durata di ricarica in min.	180
Altezza tappeti superabile in mm	17
Comfort d'uso	
Programmi di pulizia	4
Auto-Mode	•
Spot-Mode	•
Turbo-Mode	•
Modalità Silence	•
Pulizia manuale	•
Timer	personalizzato ogni giorno
Interfaccia touch per l'utente	•
App	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
Mobilità	
Struttura piatta in mm	85
Sistema di filtri	
Filtro di sfiato	Filtro AirClean Plus
Volume box polvere in l	0,4
Dati tecnici	
Tipo di batterie	Ioni di litio
Capacità nominale delle batterie in mAh	4400
Volume in dB	64,0
Larghezza in mm	354
Altezza in mm	85
Peso in kg	3,2
Accessori in dotazione	
Filtri	Filtro AirClean Plus
Telecomando	•
Caricabatteria	•
Adattatore	•
Spazzola per la pulizia	integrato
Delimitazione della superficie	Nastro magnetico

Scout RX2 Home Vision - SLQL0 30
Aspirapolvere robot
con trasferimento immagini live e 170 minuti di durata.



Codice EAN: 4002515834244 / Numero di materiale: 10673800 /
Vecchio numero di materiale: 41LQL030EU

Spazzole laterali

2

Filtri

1 Filter