


CS 7612 FL
Elemento SmartLine
con area di cottura a induzione PowerFlex




- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Design elegante: per incasso a filo o rialzato
- Combinazioni perfette con ogni elemento SmartLine
- Rapido e flessibile – 2 zone cottura inclusa 1 zona PowerFlex
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster

Codice EAN: 4002515893142 / Numero di materiale: 10686470 /
Vecchio numero di materiale: 27761250I

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	A induzione
Struttura	
SmartLine	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	2
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2100
TwinBooster in W	3650
Comfort d'uso	
Comandi tramite sensori	SmartSelect
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 378 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	378
Misure in mm (altezza)	51


CS 7612 FL
Elemento SmartLine
con area di cottura a induzione PowerFlex




Codice EAN: 4002515893142 / Numero di materiale: 10686470 /
Vecchio numero di materiale: 27761250I

Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	358/382 x 500/524
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	358
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	358
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	7
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	382
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento complessivo in kW	3,60
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Sì


CS 7612 FL
Elemento SmartLine
con area di cottura a induzione PowerFlex




CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)