

DOS G 80 Flex

Pompa dosaggio tubo

con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.



- Per taniche con altezza max. di 340 mm (fino all'apertura tanica)
- Dosaggio fino a 55 Milliliter ml al minuto
- Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
- Tappo di chiusura flessibile
- 352 mm mm tubicino di aspirazione per taniche da 5 e 10 l

Codice EAN: 4002516331599 / Numero di materiale: 10730780 /
Vecchio numero di materiale: 67747040D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio esterno	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Portata in ml/60 sec.	55
Lunghezza del tubicino di aspirazione in mm	352
Lunghezza tubo di dosaggio fino al tubicino di aspirazione in mm	1800
Lunghezza del tubo di dosaggio dalla macchina al modulo di dosaggio in mm	2850

DOS G 80 Flex

Pompa dosaggio tubo

con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.



Codice EAN: 4002516331599 / Numero di materiale: 10730780 /
Vecchio numero di materiale: 67747040D

Lunghezza del cavo di alimentazione fino alla macchina in mm 2800

Larghezza minima apertura tanica per prodotti in mm 31

Larghezza massima apertura tanica per prodotti in mm 60

Allacciamento elettrico standard

Numero fasi 1

Conduttore neutro N

AC/DC AC

Tensione in V 200-230

Frequenza in Hz 50

Potenza massima assorbita in kW 0,01

Protezione in A 0

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm 114

Misura esterna, larghezza netta in mm 115

Misura esterna, profondità netta in mm 139

Misura esterna, altezza lorda in mm 155

Misura esterna, larghezza lorda in mm 485

Misura esterna, profondità lorda in mm 231

Peso netto in kg 2,26

Peso lordo in kg 3,00