

## DOS G 80/1 Flex

Pompa dosaggio perist. per tanica da 5 l

con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.



- Per taniche con altezza max. di 202 mm (fino all'apertura tanica)
- Dosaggio fino a 55 Milliliter ml al minuto
- Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
- Tappo di chiusura flessibile
- 214 mm mm tubicino di aspirazione per taniche da 5 l

Codice EAN: 4002516331605 / Numero di materiale: 10730810 /  
Vecchio numero di materiale: 67747045D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio esterno	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Portata in ml/60 sec.	55
Lunghezza del tubicino di aspirazione in mm	214
Lunghezza tubo di dosaggio fino al tubicino di aspirazione in mm	1800
Lunghezza del tubo di dosaggio dalla macchina al modulo di dosaggio in mm	2850
Lunghezza del cavo di alimentazione fino alla macchina in mm	2800
Larghezza minima apertura tanica per prodotti in mm	31

DOS G 80/1 Flex

Pompa dosaggio perist. per tanica da 5 l

con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.



Codice EAN: 4002516331605 / Numero di materiale: 10730810 /

Vecchio numero di materiale: 67747045D

Larghezza massima apertura tanica per prodotti in mm 60

**Allacciamento elettrico standard**

Numero fasi	1
Conduttore neutro	N
AC/DC	AC
Tensione in V	200-230
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	0,01
Protezione in A	0

**Dimensioni e peso**

Misura esterna, altezza netta in mm	114
Misura esterna, larghezza netta in mm	115
Misura esterna, profondità netta in mm	139
Misura esterna, altezza lorda in mm	160
Misura esterna, larghezza lorda in mm	198
Misura esterna, profondità lorda in mm	478
Peso netto in kg	2,23
Peso lordo in kg	2,49