

KWT 6422 iG

Enoteca da incasso

con FlexiFrame e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



- FlexiFrame: perfetto per conservare bottiglie di vino grandi
- Design perfetto per le cucine senza maniglie – Push2open
- Conservazione parallela del vino con zone di temperatura separate
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED



Codice EAN: 4002515897997 / Numero di materiale: 10737480 /  
Vecchio numero di materiale: 36642220EU1

<b>Categoria apparecchio</b>	
Enoteca	•
<b>Struttura</b>	
Elettrodomestico da incasso	•
Elettrodomestico da incasso, integrato	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello reversibile	•
Possibilità di installazione Side-by-Side	•
<b>Design</b>	
Colore frontale	Nero ossidiana vetro
Illuminazione enoteca	Illuminazione a LED
<b>Comfort d'uso</b>	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Componenti necessari acquistabili successivamente	XKS 3130 W
DynaCool	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Apertura facilitata dello sportello	Push2open
Sistema Silence	•
Numero delle griglie	2
Materiale delle griglie	Faggio
Numero di griglie FlexiFrame	2
NoteBoard	Si
Griglia espositiva a pavimento 3D	•
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
<b>Comandi</b>	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	TouchControl
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	2
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	G
Consumo di energia annuo in kWh	151,48
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,41
<b>Sicurezza</b>	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min., in mm	874
Altezza nicchia max., in mm	890
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	909
Profondità elettrodomestico in mm	572
Peso in kg	53,0

KWT 6422 iG

Enoteca da incasso

con FlexiFrame e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



Codice EAN: 4002515897997 / Numero di materiale: 10737480 /  
Vecchio numero di materiale: 36642220EU1


Classe climatica	SN
Vano frigorifero in l	104
Enoteca in l	104
Volume utile complessivo in l	104
Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l	33 bottiglie
Autonomia di conservazione in caso di guasto in h	0
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB (A) re1pW	32
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	1000
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0

#### Accessori in dotazione


Filtro Active AirClean

•


KWT 6422 iG  
 Enoteca da incasso  
 con FlexiFrame e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)


## KWT 6422 iG

Enoteca da incasso

con FlexiFrame e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw