


## KWT 6722 iGS

Enoteca da incasso

con FlexiFrame, Set sommelier e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



- FlexiFrame: perfetto per conservare bottiglie di vino grandi
- Design perfetto per le cucine senza maniglie – Push2open
- Conservazione parallela del vino con zone di temperatura separate
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED




Codice EAN: 4002515898000 / Numero di materiale: 10737540 /  
Vecchio numero di materiale: 36672220EU1

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Categoria apparecchio</b>   |                     |
| Enoteca  | •                   |
| <b>Struttura</b>   |                     |
| Elettrodomestico da incasso  | •                   |
| Elettrodomestico da incasso, integrato   | •                   |
| Incernieratura sportello   | destra              |
| Incernieratura sportello reversibile   | •                   |
| Possibilità di installazione Side-by-Side  | •                   |
| <b>Design</b>  |                     |
| Colore frontale  | Sport. vetro        |
| Illuminazione enoteca  | Illuminazione a LED |
| <b>Comfort d'uso</b>   |                     |
| Collegamento in rete con Miele@home  | •                   |
| Componenti necessari acquistabili successivamente                                      | XKS 3130 W          |
| DynaCool   | •                   |
| Chiusura ammortizzata sportello SoftClose  | •                   |
| Apertura facilitata dello sportello  | Push2open           |
| Sistema Silence  | •                   |
| Numero delle griglie   | 8                   |
| Materiale delle griglie  | Faggio              |
| Numero di griglie FlexiFrame   | 8                   |
| Set sommelier  | •                   |
| NoteBoard  | Si                  |
| Griglia espositiva a pavimento 3D  | •                   |
| Conservazione non soggetta a vibrazioni  | •                   |
| <b>Comandi</b>   |                     |
| Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura                            | TouchControl        |
| Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore | No                  |
| Numero zone temperatura  | 2                   |
| Area temperatura impostabile min. in °C  | 5                   |
| Area temperatura impostabile max. in °C  | 20                  |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>  |                     |
| Classe di efficienza energetica (A-G)  | G                   |
| Consumo di energia annuo in kWh  | 178,12              |
| Consumo energetico in 24 h in kWh  | 0,48                |
| <b>Sicurezza</b>   |                     |
| Funzione di blocco   | •                   |
| Allarme acustico sportello   | •                   |
| Allarme acustico temperatura   | •                   |
| Allarme ottico sportello   | •                   |
| <b>Dati tecnici</b>  |                     |
| Larghezza nicchia min. in mm   | 560                 |
| Larghezza nicchia max. in mm   | 570                 |
| Altezza nicchia min., in mm  | 1772                |
| Altezza nicchia max., in mm  | 1780                |
| Profondità vano d'incasso in mm  | 550                 |
| Larghezza elettrodomestico in mm   | 595                 |
| Altezza elettrodomestico in mm   | 1770                |
| Profondità elettrodomestico in mm  | 572                 |

KWT 6722 iGS

Enoteca da incasso

con FlexiFrame, Set sommelier e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



Codice EAN: 4002515898000 / Numero di materiale: 10737540 /  
Vecchio numero di materiale: 36672220EU1

|   |              |
|---|--------------|
| Peso in kg  | 93,0         |
| Classe climatica                                    | SN           |
| Vano frigorifero in l                               | 271          |
| Enoteca in l  | 271          |
| Volume utile complessivo in l                       | 271          |
| Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l | 83 bottiglie |
| Autonomia di conservazione in caso di guasto in h   | 0            |
| Classe di emissione di rumore aereo (A-D)           | B            |
| Rumorosità in dB (A) re1pW                          | 32           |
| Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)        | 1000         |
| Tensione in V                                       | 220-240      |
| Protezione in A                                     | 10           |
| Numero fasi   | 1            |
| Frequenza in Hz                                     | 50           |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m  | 2,8          |

#### Accessori in dotazione


Filtro Active AirClean

•


## KWT 6722 iGS

Enoteca da incasso


con FlexiFrame, Set sommelier e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, installation draw



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, side view (installation drawing)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Interior dimensions (Installation drawings)