

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 640 m³/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele



Codice EAN: 4002515935965 / Numero di materiale: 10750330 /
Vecchio numero di materiale: 28669840D

Struttura	
Cappa aspirante a parete	•
Struttura e design	
ContourLine	Nero ossidiana
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 12-P
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Comandi touch	•
App Miele@mobile	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Isolamento acustico	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	670 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	300
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	400
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	640
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	36,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	52,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515935965 / Numero di materiale: 10750330 /
Vecchio numero di materiale: 28669840D

Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	63,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	29,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	37,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	48,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	110
Potenza aria livello 2 (m³/h)	185
Potenza aria livello 3 (m³/h)	315
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	460
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	63,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	72,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm	710-1030
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	840-1160
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm	710
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm	1030
Altezza del corpo cappa in mm	85
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	840
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	1160
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	26,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,08
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515935965 / Numero di materiale: 10750330 /
Vecchio numero di materiale: 28669840D

Camino telescopico

•

Combinazione con piano cottura WLAN Miele

consigliato

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta

•

Accessori su richiesta

Filtro a carboni attivi

Nein


Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)