

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 730 m<sup>3</sup>/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele



Codice EAN: 4002515936979 / Numero di materiale: 10750470 /  
Vecchio numero di materiale: 28669845D

<b>Struttura</b>	
Cappa aspirante a isola	•
Colore apparecchio	Nero ossidiana
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUI 32
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 12-P
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Comandi touch	•
App Miele@mobile	•
Livelli Booster	1
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Isolamento acustico	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	32,1
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	32,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	3
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	820 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	200
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	320
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	450
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)	730

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515936979 / Numero di materiale: 10750470 /  
Vecchio numero di materiale: 28669845D

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	35,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	53,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	29,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	38,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	50,0
<b>Aria di ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	115
Potenza aria livello 2 (m³/h)	210
Potenza aria livello 3 (m³/h)	330
Potenza aria livello intenso (m³/h)	480
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	49,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	58,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
<b>Dati tecnici</b>	
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm	705
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm	1005
Altezza del corpo cappa in mm	85
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	765
Profondità del corpo cappa in mm	598
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	1075
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i	650
Peso netto in kg	35,0
Allacciamento fisso	•
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	0,11
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura WLAN Miele	consigliato

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515936979 / Numero di materiale: 10750470 /  
Vecchio numero di materiale: 28669845D

**Accessori in dotazione**

Valvola di ritenuta

•

**Accessori su richiesta**


Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)