

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 730 m³/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele



Codice EAN: 4002515937006 / Numero di materiale: 10750490 /
Vecchio numero di materiale: 28669855D

Struttura	
Cappa aspirante a isola	•
Struttura e design	
ContourLine	Acciaio inox
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUI 32
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF12-1
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Comandi touch	•
App Miele@mobile	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Isolamento acustico	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	32,1
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	32,1
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	820 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	320
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	450
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	730
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	35,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	53,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Codice EAN: 4002515937006 / Numero di materiale: 10750490 /
Vecchio numero di materiale: 28669855D

Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	20,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	29,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	50,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	115
Potenza aria livello 2 (m³/h)	210
Potenza aria livello 3 (m³/h)	330
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	480
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	64,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	49,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	58,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza semplice (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno min. in mm	705
Larghezza corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno max. in mm	1005
Altezza del corpo cappa in mm	85
Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm	765
Profondità del corpo cappa in mm	598
Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm	1075
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	35,0
Allacciamento fisso	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,11
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfato aria superiore	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.




Codice EAN: 4002515937006 / Numero di materiale: 10750490 /
Vecchio numero di materiale: 28669855D

Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)