

## M 500-1750 [G] LACO

Mangano, a gas

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 1750 mm.



- Resa 65.0 kg/h\*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 1750 mm
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002515961575 / Numero di materiale: 10817520 / Vecchio numero di materiale: 53501836D

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione e ripresa biancheria lato frontale
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	1750
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	65,0
Ore di funzionamento testate	20000
Comandi	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	35,00
Potenza assorbita in kW	3,19
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
Vettore termico	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	50
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1265
Misura esterna, larghezza netta in mm	2590
Misura esterna, profondità netta in mm	1125
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	2900
Misura esterna, profondità lorda in mm	1400
Peso netto in kg	1000
Peso lordo in kg	1030
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Dotazione	
Bruciatore a olio (opzionale)	•

M 500-1750 [G] LACO

Mangano, a gas

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 1750 mm.



Codice EAN: 4002515961575 / Numero di materiale: 10817520 /

Vecchio numero di materiale: 53501836D

Kit gas liquido (opzionale)	•
Valvola a 3 vie (opzionale)	•
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Velocità mangano avanzata (opzionale)	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Valvola di sfogo regolabile (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Coin Box (opzionale)	•
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
TÜV GS	•
CSA	•
AGA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•