


## M 500-2200 [G] LACO

Mangano, a gas

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2200 mm.



- Resa 82.0 kg/h\*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 2200 mm
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002515961711 / Numero di materiale: 10817540 / Vecchio numero di materiale: 53502236D

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione e ripresa biancheria lato frontale
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	2200
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per l'ospedale	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	82,0
<b>Comandi</b>	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	42,00
Potenza assorbita in kW	3,19
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
<b>Vettore termico</b>	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	50
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1265
Misura esterna, larghezza netta in mm	3040
Misura esterna, profondità netta in mm	1125
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	3400
Misura esterna, profondità lorda in mm	1400
Peso netto in kg	1270
Peso lordo in kg	1300
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Dotazione</b>	
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•

M 500-2200 [G] LACO

Mangano, a gas

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2200 mm.



Codice EAN: 4002515961711 / Numero di materiale: 10817540 /  
Vecchio numero di materiale: 53502236D

Valvola a 3 vie (opzionale)	•
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Velocità mangano avanzata (opzionale)	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Valvola di sfianto regolabile (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Coin Box (opzionale)	•
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
TÜV GS	•
CSA	•
AGA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•