

M 500-2000 [EL] LACO

Mangano, elettrico

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2000 mm.



- Resa 75.0 kg/h*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 2000 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – efficiente sist. di circ. dell'olio
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.


Codice EAN: 4002515961766 / Numero di materiale: 10817600 / Vecchio numero di materiale: 53502006D

| Struttura e versione | |
|--|---|
| Costruzione | Introduzione e ripresa biancheria lato frontale |
| Possibilità di posizionamento a parete | • |
| Linea | Professional |
| Rivestimento esterno | Grigio |
| Diametro rullo in mm | 500 |
| Ampiezza di lavoro in mm | 2000 |
| Materiale conca | Acciaio (LACO) |
| Avvolgimento inferiore rullo | Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali |
| Telo | Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere |
| Utilizzo | |
| Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
| Adatto per case di riposo e case di cura | • |
| Adatto per lavanderia e stireria | • |
| Adatto per l'ospedale | • |
| Dati prestazioni | |
| Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h | 75,0 |
| Comandi | |
| Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min. | 1,5 |
| Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min. | 5,5 |
| Lingue del display impostabili | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Potenza elettrica di riscaldamento in kW | 30,00 |
| Potenza assorbita in kW | 33,19 |
| Protezione in A | 50 |
| Tensione speciale (opzionale) | • |
| Vettore termico | |
| Pompa circolazione olio | • |
| Contenuto olio in l | 90 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 1265 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 2840 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 1125 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 1400 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 3200 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 1400 |
| Peso netto in kg | 1200 |
| Peso lordo in kg | 1230 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Dotazione | |
| Tavolo di ripresa prolungato (opzione) | • |
| Listello salvadita | • |
| Comando a pedale (opzionale) | • |

M 500-2000 [EL] LACO

Mangano, elettrico

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2000 mm.



Codice EAN: 4002515961766 / Numero di materiale: 10817600 /

Vecchio numero di materiale: 53502006D

| | |
|---|---|
| Piano di introduzione ribassato (opzionale) | • |
| Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale) | • |
| Dispositivi staccabiancheria | • |
| Cassettone biancheria | • |
| Copertura | • |
| Funzione pausa | • |
| Velocità mangano avanzata (opzionale) | • |
| Conca flessibile, saldata a laser | • |
| Conca Air-Stream brevettata (opzionale) | • |
| Interruttore arresto di emergenza | • |
| Valvola di sfianto regolabile (opzione) | • |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio | • |
| Possibilità di allacciamento | |
| Coin Box (opzionale) | • |
| Sistema di introduzione (opzionale) | • |
| Piegatura (opzionale) | • |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| TÜV GS | • |
| CSA | • |