

## M 500-2500 [EL] LACO

Mangano, elettrico

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2500 mm.



- Resa 95.0 kg/h\*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 2500 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – efficiente sist. di circ. dell'olio
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002515961780 / Numero di materiale: 10817620 / Vecchio numero di materiale: 53502506D

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione e ripresa biancheria lato frontale
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	2500
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	95,0
<b>Comandi</b>	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	40,00
Potenza assorbita in kW	43,19
Protezione in A	63
Tensione speciale (opzionale)	•
<b>Vettore termico</b>	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	90
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1265
Misura esterna, larghezza netta in mm	3340
Misura esterna, profondità netta in mm	1125
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	3700
Misura esterna, profondità lorda in mm	1400
Peso netto in kg	1350
Peso lordo in kg	1380
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Dotazione</b>	
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•

M 500-2500 [EL] LACO

Mangano, elettrico

con introduzione e ripresa biancheria lato frontale e larghezza lavoro 2500 mm.



Codice EAN: 4002515961780 / Numero di materiale: 10817620 /

Vecchio numero di materiale: 53502506D

Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Velocità mangano avanzata (opzionale)	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Valvola di sfiato regolabile (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Coin Box (opzionale)	•
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
TÜV GS	•
CSA	•