

D 500-2200 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2200 mm



- Resa 82.0 kg/h*, diametro rullo 500 mm, larghezza rullo 2200 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)

Codice EAN: 4002515961896 / Numero di materiale: 10817750 /
Vecchio numero di materiale: 53502235D

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	2200
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	82,0
Comandi	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	42,00
Potenza assorbita in kW	3,19
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
Vettore termico	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	50
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1245
Misura esterna, larghezza netta in mm	3080
Misura esterna, profondità netta in mm	1725
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	3400
Misura esterna, profondità lorda in mm	1600
Peso netto in kg	1270
Peso lordo in kg	1300
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Dotazione	
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•

D 500-2200 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2200 mm



Codice EAN: 4002515961896 / Numero di materiale: 10817750 /

Vecchio numero di materiale: 53502235D

Valvola a 3 vie (opzionale)	•
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Restituzione biancheria (opzionale)	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Valvola di sfianto regolabile (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Coin Box (opzionale)	•
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
TÜV GS	•
CSA	•
AGA	•