

## D 500-2200 [G] LACO Mangano, a gas con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2200 mm



- Resa 82.0 kg/h\*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 2200 mm
- Precisione e adattabilità conca flessibile, saldata a laser
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca bruciatore a gas modulante (opz.)

Codice EAN: 4002515961896 / Numero di materiale: 10817750 /

Vecchio ni	mara /	٦i	matariala:	53502235D
veccnio ni	irriero (	ЛI.	materiale:	333UZZ33U

Struttura e versione

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della
	biancheria sul lato frontale,
	ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	2200
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	82,0
Comandi	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	42,00
Potenza assorbita in kW	3,19
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
Vettore termico	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in I	50
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1245
Misura esterna, larghezza netta in mm	3080
Misura esterna, profondità netta in mm	1725
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	3400
Misura esterna, profondità lorda in mm	1600
Peso netto in kg	1270
Peso lordo in kg	1300
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 μPa
Dotazione	. 5 550 y 10 25 pr a
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•
The gas inquias (operation)	-

Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.



## D 500-2200 [G] LACO Mangano, a gas con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2200 mm



Codice EAN: 4002515961896 / Numero di materiale: 10817750 / Vecchio numero di materiale: 53502235D Valvola a 3 vie (opzionale) Tavolo di ripresa prolungato (opzione) Listello salvadita Comando a pedale (opzionale) Piano di introduzione ribassato (opzionale) Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale) Dispositivi staccabiancheria Cassettone biancheria Restituzione biancheria (opzionale) Copertura Funzione pausa Conca flessibile, saldata a laser Conca Air-Stream brevettata (opzionale) Valvola di sfiato regolabile (opzione) • Accessori indipendenti dall'apparecchio • Possibilità di allacciamento Coin Box (opzionale) Sistema di introduzione (opzionale) Piegatura (opzionale) Norme, marcature, certificazioni CE TÜV GS CSA AGA