

## D 500-3000 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3000 mm.



- Resa 115.0 kg/h\*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 3000 mm
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002515962015 / Numero di materiale: 10817780 /  
Vecchio numero di materiale: 53503035D

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	3000
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	115,0
<b>Comandi</b>	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza di riscaldamento del gas in kW	52,00
Potenza assorbita in kW	3,19
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
<b>Vettore termico</b>	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	50
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1245
Misura esterna, larghezza netta in mm	3880
Misura esterna, profondità netta in mm	1725
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	4200
Misura esterna, profondità lorda in mm	1600
Peso netto in kg	1475
Peso lordo in kg	1505
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Dotazione</b>	
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•
Valvola a 3 vie (opzionale)	•

D 500-3000 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3000 mm.



Codice EAN: 4002515962015 / Numero di materiale: 10817780 /

Vecchio numero di materiale: 53503035D

Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Dispositivo automatico salvadita/Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Restituzione biancheria (opzionale)	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Valvola di sfogo regolabile (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Coin Box (opzionale)	•
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
TÜV GS	•
CSA	•
AGA	•