

D 500-3300 [G] LACO Mangano, a gas con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.



- Resa 125.0 kg/h⁻, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 3300 mm
- Precisione e adattabilità conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca bruciatore a gas modulante (opz.)
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

Codice EAN: 4002515962022 / Numero di materiale: 10817790 /

Vecchio numero di materiale: 53503335D

vecchio numero di materiale: 53503335D	
Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della
	biancheria sul lato frontale,
···	ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	3300
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	125,0
Comandi	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	52,00
Potenza assorbita in kW	3,19
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
Vettore termico	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in I	50
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1245
Misura esterna, larghezza netta in mm	4180
Misura esterna, profondità netta in mm	1725
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	4500
Misura esterna, profondità lorda in mm	1600
Peso netto in kg	1600
Peso lordo in kg	1630
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Dotazione	- 5-7 7 - 5 pr. 6
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•
The gas inquired (opening)	

AI 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.



D 500-3300 [G] LACO Mangano, a gas con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.



Codice EAN: 4002515962022 / Numero di materiale: 10817790 / Vecchio numero di materiale: 53503335D Valvola a 3 vie (opzionale) Tavolo di ripresa prolungato (opzione) Listello salvadita Comando a pedale (opzionale) Piano di introduzione ribassato (opzionale) Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale) Dispositivi staccabiancheria Cassettone biancheria Restituzione biancheria (opzionale) Copertura Funzione pausa Conca flessibile, saldata a laser Conca Air-Stream brevettata (opzionale) • Valvola di sfiato regolabile (opzione) • Accessori indipendenti dall'apparecchio • Possibilità di allacciamento Coin Box (opzionale) Sistema di introduzione (opzionale) Piegatura (opzionale) Norme, marcature, certificazioni CE TÜV GS CSA AGA