

D 500-3300 [S] LACO

Mangano, a vapore

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.



- Resa 112.0 kg/h*, diametro rullo 500 mm, larghezza di lavoro 3300 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Risc. uniforme della conca – efficiente sist. di circ. dell'olio
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)

* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002515962152 / Numero di materiale: 10817950 /
Vecchio numero di materiale: 53503345D

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	500
Ampiezza di lavoro in mm	3300
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	112,0
Comandi	
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	5,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Vapore
Allacciamento elettrico	3N AC 380-420V 50HZ
Potenza assorbita in kW	0,99
Protezione in A	16
Tensione speciale (opzionale)	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1245
Misura esterna, larghezza netta in mm	4180
Misura esterna, profondità netta in mm	1725
Misura esterna, altezza lorda in mm	1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	4500
Misura esterna, profondità lorda in mm	1600
Peso netto in kg	1600
Peso lordo in kg	1630
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa
Dotazione	
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Dispositivo automatico salvadita/Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettoni biancheria	•

D 500-3300 [S] LACO

Mangano, a vapore

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.



Codice EAN: 4002515962152 / Numero di materiale: 10817950 /

Vecchio numero di materiale: 53503345D

Restituzione biancheria (opzionale)	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Velocità mangano avanzata (opzionale)	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Valvola di sfogo regolabile (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Coin Box (opzionale)	•
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
TÜV GS	•
CSA	•