

DA 2628

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design su misura – completamente integrata in 1180 mm di larghezza
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 640 m<sup>3</sup>/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Eleganti ed efficienti – Pannelli con aspirazione perimetrale

A<sup>+</sup>

Codice EAN: 4002515977323 / Numero di materiale: 10847510 /  
Vecchio numero di materiale: 282628551

<b>Struttura</b>	
Gruppo aspirante	•
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Funzionamento a evacuazione
<b>Design</b>	
Colore	Acciaio inox
Aspirazione perimetrale	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	26,8
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	26,8
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	4
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	3 x 4,5 W
Intensità luminosa in Lx	700 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	200
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	300
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	400
Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)	640
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	36,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	51,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	62,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	22,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	30,0

DA 2628

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.




Codice EAN: 4002515977323 / Numero di materiale: 10847510 /  
Vecchio numero di materiale: 282628551

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	48,0
<b>Aria di ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	135
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	220
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	365
Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	535
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	62,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	74,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza corpo cappa in mm	1180
Altezza del corpo cappa in mm	63
Profondità del corpo cappa in mm	293
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	15,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,09
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Combinazione con piano cottura WLAN Miele	consigliato
<b>Accessori in dotazione</b>	
Valvola di ritenuta	•
<b>Accessori su richiesta</b>	
Filtro a carboni attivi	Nein

DA 2628

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



DA 2628, stainless steel – Integrated cooker hood  
(Installation drawing)