

DA 2698

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design su misura – completamente integrata in 880 mm di larghezza
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 640 m³/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Eleganti ed efficienti – Pannelli con aspirazione perimetrale

A+

Codice EAN: 4002515977347 / Numero di materiale: 10847530 /
Vecchio numero di materiale: 282698551

Struttura	
Gruppo aspirante	•
Modalità	
Tipo di guida aria	Commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 151
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF 19-P
Design	
Colore	Acciaio inox
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comando elettronico	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	28,6
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Pacchetto ECO	•
PowerManagement System	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	28,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtri	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	650 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Funzionamento a evacuazione	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h)	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h)	300
Potenza aria livello 3 (m ³ /h)	400
Potenza aria livello intenso (m ³ /h)	640
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	36,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	51,0
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	62,0

DA 2698

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002515977347 / Numero di materiale: 10847530 /
Vecchio numero di materiale: 282698551

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	30,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	37,0
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)	48,0
Aria di ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	135
Potenza aria livello 2 (m³/h)	220
Potenza aria livello 3 (m³/h)	365
Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	535
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	62,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	74,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)	48,0
Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza corpo cappa in mm	880
Altezza del corpo cappa in mm	63
Profondità del corpo cappa in mm	293
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	14,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in	650
Assorbimento complessivo in kW	0,09
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfato aria superiore	•
Allacciamento sfato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
Combinazione con piano cottura WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori su richiesta	
Filtro a carboni attivi	Nein