

## DA 4228 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo cappa in acciaio inossidabile nella larghezza 1198 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 630 m<sup>3</sup>/h al livello Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover



Codice EAN: 4002516019565 / Numero di materiale: 10847570 /  
Vecchio numero di materiale: 284228501

<b>Struttura</b>	
Cappa aspirante a parete	•
<b>Struttura e design</b>	
Colore	Acciaio inox
<b>Modalità</b>	
Tipo di guida aria	Funzionamento a evacuazione
<b>Comfort d'uso</b>	
Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Uso	Tasti LED
App Miele@mobile	•
Livelli Booster	1
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Isolamento acustico	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	28,8
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A++
Pacchetto ECO	•
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
PowerManagement System	•
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	4
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x Watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	440 lx
Temperatura di colore in K	3500 Kelvin
Dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)	190
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)	290
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)	390
Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	630
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	36,0
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	45,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	52,0

DA 4228 W Puristic Plus  
Cappa aspirante a parete  
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002516019565 / Numero di materiale: 10847570 /  
Vecchio numero di materiale: 28422850I

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo  
EN 60704-3 64,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) 21,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) 30,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) 37,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa)  
secondo EN 60704-2-13 49,0

#### Aria di ricircolo

Potenza aria livello 1 (m<sup>3</sup>/h) 110

Potenza aria livello 2 (m<sup>3</sup>/h) 185

Potenza aria livello 2 (m<sup>3</sup>/h) 315

Portata aria livello Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) secondo EN 61591 460

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) 45,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) 53,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) 64,0

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo  
EN 60704-3 73,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) 30,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) 38,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) 49,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa)  
secondo EN 60704-2-13 58,0

#### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

#### Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore  
esterno in mm 685–1005

Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno  
min. in mm 685

Larghezza corpo cappa in mm 1198

Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno  
max. in mm 1005

Altezza del corpo cappa in mm 62

Profondità del corpo cappa in mm 500

Peso netto in kg 27,0

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m 1,5

Spina schuko •

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW  
potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in 650

Numero fasi 1

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) 0,08

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Frequenza in Hz 50

#### Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato aria superiore •

Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore •

Diametro manicotto di sfiato in mm 150

Camino telescopico •

DA 4228 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002516019565 / Numero di materiale: 10847570 /

Vecchio numero di materiale: 284228501

Combinazione con piano cottura WLAN Miele

consigliato

**Accessori in dotazione**

Manicotto riduttore da 150 a 125 mm Ø

•


Valvola di ritenuta

•

DA 4228 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



DA 4228 (Installation drawing)