

DA 4228 W Puristic Plus
Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo cappa in acciaio inossidabile nella larghezza 1198 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 630 m³/h al livello Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover

A++

Codice EAN: 4002516019565 / Numero di materiale: 10847570 /
Vecchio numero di materiale: 28422850I

| | |
|---|-----------------------------|
| Struttura | |
| Cappa aspirante a parete | • |
| Modalità | |
| Tipo di guida aria | Funzionamento a evacuazione |
| Design | |
| Colore | Acciaio inox |
| Possibile esecuzione speciale in un colore RAL | • |
| Possibile soddisfare le richieste individuali del cliente | • |
| Comfort d'uso | |
| Miele@home | • |
| Funzionamento automatico Con@ctivity | • |
| Comando elettronico | • |
| Livelli di potenza (senza livello intenso) | 3 |
| App Miele@mobile | • |
| Spegnimento automatico livello intenso programmabile | • |
| Funzionamento supplementare 5/15 min. | • |
| Indicazione saturazione filtri antigrasso | • |
| Saturazione dei filtri antigrasso programmabile | • |
| Isolamento acustico | • |
| Vano interno cappa CleanCover facile da pulire | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno | 28,8 |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D) | A++ |
| Pacchetto ECO | • |
| PowerManagement System | • |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno | 28,8 |
| Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi | A |
| Sistema di filtri | |
| Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox | 4 |
| Illuminazione | |
| LED | • |
| Numero x Watt | 3 x 3 W |
| Intensità luminosa in Lx | 440 lx |
| Temperatura di colore in K | 3500 Kelvin |
| Dimmer | • |
| Aspiratore | |
| Aspirazione su due lati | • |
| Motore a corrente continua (DC-Motor) | • |
| Funzionamento a evacuazione | |
| Potenza aria livello 1 (m ³ /h) | 190 |
| Potenza aria livello 2 (m ³ /h) | 290 |
| Potenza aria livello 3 (m ³ /h) | 390 |
| Potenza aria livello intenso (m ³ /h) | 630 |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) | 36,0 |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) | 45,0 |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) | 52,0 |
| Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW) | 64,0 |

DA 4228 W Puristic Plus
Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002516019565 / Numero di materiale: 10847570 /
Vecchio numero di materiale: 28422850I

| | |
|--|-------------|
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) | 21,0 |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) | 30,0 |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) | 37,0 |
| Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa) | 49,0 |
| Aria di ricircolo | |
| Potenza aria livello 1 (m³/h) | 110 |
| Potenza aria livello 2 (m³/h) | 185 |
| Potenza aria livello 3 (m³/h) | 315 |
| Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 | 460 |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) | 45,0 |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) | 53,0 |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) | 64,0 |
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 | 73,0 |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) | 30,0 |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) | 38,0 |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) | 49,0 |
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 | 58,0 |
| Sicurezza | |
| Spegnimento di sicurezza | • |
| Dati tecnici | |
| Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm | 685–1005 |
| Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno min. in mm | 685 |
| Larghezza corpo cappa in mm | 1198 |
| Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno max. in mm | 1005 |
| Altezza del corpo cappa in mm | 62 |
| Profondità del corpo cappa in mm | 500 |
| Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm | 450 |
| Peso netto in kg | 27,0 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m | 1,5 |
| Spina schuko | • |
| Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in | 650 |
| Assorbimento complessivo in kW | 0,08 |
| Tensione in V | 230 |
| Protezione in A | 10 |
| Numero fasi | 1 |
| Frequenza in Hz | 50 |
| Istruzioni di montaggio | |
| Allacciamento sfiato aria superiore | • |
| Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore | • |
| Diametro manicotto di sfiato in mm | 150 |
| Camino telescopico | • |
| Combinazione con piano cottura WLAN Miele | consigliato |
| Accessori in dotazione | |
| Manicotto riduttore da 150 a 125 mm Ø | • |
| Valvola di ritenuta | • |

DA 4228 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002516019565 / Numero di materiale: 10847570 /
Vecchio numero di materiale: 28422850I

Accessori su richiesta


Filtro a carboni attivi

Nein

DA 4228 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



DA 4228 (Installation drawing)