

DA 4298 W Puristic Plus  
Cappa aspirante a parete  
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo cappa in acciaio inossidabile nella larghezza 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente – 630 m<sup>3</sup>/h al livello Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover

**A++**

Codice EAN: 4002516019718 / Numero di materiale: 10847580 /  
Vecchio numero di materiale: 284298501

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Struttura</b>  |              |
| Cappa aspirante a parete                                  | •            |
| <b>Modalità</b>   |              |
| Tipo di guida aria  | Commutabile  |
| Su richiesta kit di modifica a ricircolo                  | DUW 20       |
| Filtro a carboni attivi opzionale necessario              | DKF 12-P     |
| <b>Design</b>   |              |
| Colore  | Acciaio inox |
| Possibile esecuzione speciale in un colore RAL            | •            |
| Possibile soddisfare le richieste individuali del cliente | •            |
| <b>Comfort d'uso</b>                                      |              |
| Miele@home  | •            |
| Funzionamento automatico Con@ctivity                      | •            |
| Comando elettronico                                       | •            |
| Livelli di potenza (senza livello intenso)                | 3            |
| App Miele@mobile  | •            |
| Spegnimento automatico livello intenso programmabile      | •            |
| Funzionamento supplementare 5/15 min.                     | •            |
| Indicazione saturazione filtri antigrasso                 | •            |
| Saturazione dei filtri antigrasso programmabile           | •            |
| Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile     | •            |
| Isolamento acustico                                       | •            |
| Vano interno cappa CleanCover facile da pulire            | •            |
| <b>Efficienza e sostenibilità</b>                         |              |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno                      | 26,7         |
| Classe di efficienza energetica (A+++ – D)                | A++          |
| Pacchetto ECO   | •            |
| PowerManagement System                                    | •            |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno                      | 26,7         |
| Classe di efficienza fluidodinamica                       | A            |
| Classe di efficienza luminosa                             | A            |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi            | A            |
| <b>Sistema di filtri</b>                                  |              |
| Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox     | 3            |
| <b>Illuminazione</b>                                      |              |
| LED   | •            |
| Numero x Watt   | 3 x 3 W      |
| Intensità luminosa in Lx                                  | 670 lx       |
| Temperatura di colore in K                                | 3500 Kelvin  |
| Dimmer  | •            |
| <b>Aspiratore</b>   |              |
| Aspirazione su due lati                                   | •            |
| Motore a corrente continua (DC-Motor)                     | •            |
| <b>Funzionamento a evacuazione</b>                        |              |
| Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h)                | 190          |
| Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h)                | 290          |
| Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h)                | 390          |
| Potenza aria livello intenso (m <sup>3</sup> /h)          | 630          |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)                    | 36,0         |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)                    | 45,0         |

DA 4298 W Puristic Plus  
Cappa aspirante a parete  
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Codice EAN: 4002516019718 / Numero di materiale: 10847580 /  
Vecchio numero di materiale: 28429850I

|   |          |
|---|----------|
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)  | 52,0     |
| Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)  | 64,0     |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)  | 21,0     |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)  | 30,0     |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)  | 37,0     |
| Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20μPa)  | 49,0     |
| <b>Aria di ricircolo</b>  |          |
| Potenza aria livello 1 (m³/h)   | 110      |
| Potenza aria livello 2 (m³/h)   | 185      |
| Potenza aria livello 3 (m³/h)   | 315      |
| Portata aria livello Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591  | 460      |
| Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)  | 45,0     |
| Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)  | 53,0     |
| Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)  | 64,0     |
| Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3                                 | 73,0     |
| Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)  | 30,0     |
| Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa)  | 38,0     |
| Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa)  | 49,0     |
| Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13                          | 58,0     |
| <b>Sicurezza</b>  |          |
| Spegnimento di sicurezza  | •        |
| <b>Dati tecnici</b>   |          |
| Altezza complessiva cappa a evacuazione e con aspiratore esterno in mm                            | 685–1005 |
| Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm                              | 815–1135 |
| Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno min. in mm                           | 685      |
| Larghezza corpo cappa in mm   | 898      |
| Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno max. in mm                           | 1005     |
| Altezza del corpo cappa in mm   | 62       |
| Altezza complessiva cappa a riciclo min. in mm  | 815      |
| Profondità del corpo cappa in mm  | 500      |
| Altezza complessiva cappa a riciclo max. in mm  | 1135     |
| Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm   | 450      |
| Distanza minima dai piani cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) i | 650      |
| Peso netto in kg  | 25,0     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m  | 1,5      |
| Spina schuko  | •        |
| Assorbimento complessivo in kW  | 0,08     |
| Tensione in V   | 230      |
| Protezione in A   | 10       |
| Numero fasi   | 1        |
| Frequenza in Hz   | 50       |
| <b>Istruzioni di montaggio</b>  |          |
| Allacciamento sfianto aria superiore  | •        |
| Allacciamento sfianto aria superiore e posteriore   | •        |
| Diametro manicotto di sfianto in mm   | 150      |

DA 4298 W Puristic Plus  
Cappa aspirante a parete  
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.




Codice EAN: 4002516019718 / Numero di materiale: 10847580 /  
Vecchio numero di materiale: 28429850I

|   |             |
|---|-------------|
| Camino telescopico                        | •           |
| Combinazione con piano cottura WLAN Miele | consigliato |
| <b>Accessori in dotazione</b>             |             |
| Manicotto riduttore da 150 a 125 mm Ø     | •           |
| Valvola di ritenuta                       | •           |
| <b>Accessori su richiesta</b>             |             |
| Filtro a carboni attivi                   | Nein        |
| Filtro a carboni attivi rigenerabile      | DKF 12-R    |

DA 4298 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



DA 4298 (Installation drawing)