

TC 900

Rivestimento del sopralzo
per macchine larghe 900 mm senza condensatore di vapore o essiccatore.



- Compreso sportello di servizio chiudibile
- Rivestimento fino al soffitto predisposto dal committente

Codice EAN: 4002515991756 / Numero di materiale: 10880700 /
Vecchio numero di materiale: 69252003D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Categoria di prodotto	
Copertura	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	840
Misura esterna, larghezza netta in mm	845
Misura esterna, profondità netta in mm	1045
Misura esterna, altezza lorda in mm	990
Misura esterna, larghezza lorda in mm	845
Misura esterna, profondità lorda in mm	1200
Peso netto in kg	48,90
Peso lordo in kg	63,90