

## DU 900

Essiccatore, elettrico

per macchine larghe 900 mm e asciugatura interna/esterna ottimali del carico.



- Con rivestimento applicato, afflusso aria attraverso il soffitto
- Compresi 2 filtri HEPA H14
- Sicurezza ottimale- filtro HEPA davanti a vasca di lavaggio
- Portata aria 250 m<sup>3</sup>/h
- Durata filtro HEPA: 1000 h

Codice EAN: 4002515991763 / Numero di materiale: 10880710 /  
Vecchio numero di materiale: 69250004D

### Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

### Classe appartenenza degli apparecchi

PLW 8615

PLW 8616

### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	845
Misura esterna, larghezza netta in mm	845
Misura esterna, profondità netta in mm	1045
Misura esterna, altezza lorda in mm	1000
Misura esterna, larghezza lorda in mm	845
Misura esterna, profondità lorda in mm	1200
Peso netto in kg	115,00
Peso lordo in kg	132,00