

## KM 6520 FL

Piano cottura elettrico indipendente

con 4 zone cottura per il massimo comfort a un prezzo base conveniente.



- Semplicità d'uso nei comandi – EasySelect
- Design moderno – Larghezza 592 mm per l'incasso a filo
- Molto flessibile – 4 zone cottura incl. 1 zona ampliabile
- Comodo – Inizio automatico di cottura per ogni zona cottura
- Sicuro – Spia calore residuo a tre livelli per ogni zona cottura

Codice EAN: 4002516074670 / Numero di materiale: 10890160 / Vecchio numero di materiale: 266520701

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
RangeTop	Elettrico
<b>Struttura</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero zone cottura	4
<b>Prima zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura a una zona
Diametro in mm	Ø 180
Potenza max. in W	1800
<b>Seconda zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura a una zona
Diametro in mm	Ø 160
Potenza max. in W	1500
<b>Terza zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 120 / Ø 210
Potenza max. in W	750/2200
<b>Quarta zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura a una zona
Diametro in mm	Ø 145
Potenza max. in W	1200
<b>Comfort d'uso</b>	
Comandi tramite sensori	EasySelect
Colore display	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Timer	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Sfruttamento calore residuo	•
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni (H x L x P) in mm	46 x 592 x 492

KM 6520 FL

Piano cottura elettrico indipendente

con 4 zone cottura per il massimo comfort a un prezzo base conveniente.



Codice EAN: 4002516074670 / Numero di materiale: 10890160 /  
Vecchio numero di materiale: 266520701

Dimensioni in mm (larghezza)	592
Misure in mm (altezza)	46
Dimensioni in mm (profondità)	492
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	570
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	470
Peso in kg	8
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	596
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	496
Assorbimento complessivo in kW	6,70
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
<b>Accessori in dotazione</b>	
Raschietto	•
Cavo di alimentazione	Si

