

SC Condensatore di vapore per la deumidificazione e il raffreddamento ottimali dell'aria di sfiato.



- Utilizzabile solo in combinazione con essiccatore
- Allacciamento al circuito acqua raffredd.predisp.dal committente

Vecchio numero di materiale: 69251300D	0007
Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	770
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1200
Misura esterna, profondità lorda in mm	800
Peso netto in kg	14,00
Peso lordo in kg	135,00
Norme, marcature, certificazioni	
UL	•

Codice EAN: 4002516024323 / Numero di materiale: 10928990 /