

KM 2357-1

Piano cottura a gas

con funzioni elettroniche per massima sicurezza e comfort d'uso.



- Comandi ottimali – A una sola mano con manopole e QuickStart
- Design professionale – Piano cottura inox da 892 mm
- Molto flessibile – 5 bruciatori incluso 1 Dual Wok
- Particolarmente sicuro – Funzione GasStop & Restart
- Facile da pulire – Griglie ComfortClean per lavastoviglie

Codice EAN: 4002516127550 / Numero di materiale: 10939680 /
Vecchio numero di materiale: 262357611

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	Gas
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Griglie per pentole in ghisa (smaltate in nero)	•
Logo Miele impresso sull'acciaio inossidabile	•
Base del piano cottura in acciaio inox a filo della superficie	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	5
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Bruciatore ausiliario
Potenza max. in W	1000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Bruciatore forte
Potenza max. in W	2700
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Bruciatore wok doppio
Potenza max. in W	4500
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	Bruciatore normale
Potenza max. in W	1700
Quinta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Bruciatore normale
Potenza max. in W	1700
Comfort d'uso	
Comandi tramite manopole	•
Accensione elettrica a una sola mano	•
QuickStart	•
Comfort di pulizia	
Griglie lavabili in lavastoviglie	•
Sicurezza	
GasStop & ReStart	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	105 x 892 x 512
Dimensioni in mm (larghezza)	892
Misure in mm (altezza)	105
Dimensioni in mm (profondità)	512
Misure intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	880/894 x 500/514
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	894
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	514
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	101
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	880

KM 2357-1

Piano cottura a gas

con funzioni elettroniche per massima sicurezza e comfort d'uso.



Codice EAN: 4002516127550 / Numero di materiale: 10939680 /
Vecchio numero di materiale: 262357611

Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo 500

Peso in kg 20

Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo 894

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo 514

Assorbimento complessivo in kW 0,00

Lunghezza cavo di alimentazione in m 2,0

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione No

Set di ugelli per gas liquido •

Anello wok •

Anello per tazze piccole •