

PWD 8549 [AD - AC 230V 50HZ]

Lavapadelle

da libero posizionamento, con sportello automatico a ghigliottina in vetro.



- Prestazioni/carico fino a 1 padella e 2 pappagalli
- Comandi semplici – Tasti di scelta rapida
- Disinfezione secondo le esigenze – Valore A0 impostabile
- Risultati di lavaggio ottimali – Ugello rotante Doublejet
- Programmazione personalizzabile cliente, Comandi programmabili

Codice EAN: 8051160650552 / Numero di materiale: 10955830 /
Vecchio numero di materiale: 62854907ZER

| Struttura e versione | |
|--|---|
| Struttura | Da posizionamento libero, sportello a ghigliottina in vetro |
| Rivestimento | Acciaio inossidabile |
| Tipo di apertura sportello | Automatica |
| Tipo di chiusura sportello | Automatica |
| Blocco elettrico dello sportello | • |
| Segnale acustico al termine del programma | • |
| Costruzione di facile manutenzione | • |
| Applicazione | |
| Per ospedali | • |
| Per case di cura | • |
| Capacità | |
| Padelle per carico [numero] | 1 |
| Pappagalli per carico [numero] | 2 |
| Bacinelle per carico [numero] | 1 |
| Potenza | |
| Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min. | 7,0 |
| Volume utile vasca di lavaggio in l | 103,00 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | MP.CON 4,1 |
| Selezione programma | Tasti a membrana |
| Tasti di scelta rapida | • |
| Programmabilità | Programmabile |
| Programmi [numero] | 3 |
| Valore A0, impostabile | • |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Protezione interruzione programma | • |
| Lingue display impostabili | • |
| Allacciamento elettrico | |
| Allacciamento elettrico | AC 230V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento elettrico in kW | 3,00 |
| Potenza massima assorbita in kW | 4,00 |
| Protezione in A | 20 |
| Lunghezza cavo di rete in m | 2,00 |
| Allacciamento idrico/scarico | |
| Acqua fredda [numero] | 1 |
| Acqua calda [numero] | 1 |
| Pressione di flusso necessaria in kPa | 800 |
| Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l | 0,70 |
| Scarico a pavimento, modificabile [DN] | 80 |
| Scarico a parete, modificabile [DN] | 80 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 1750 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 600 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 610 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 1930 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 725 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 735 |

PWD 8549 [AD - AC 230V 50HZ]

Lavapadelle

da libero posizionamento, con sportello automatico a ghigliottina in vetro.



Codice EAN: 8051160650552 / Numero di materiale: 10955830 /

Vecchio numero di materiale: 62854907ZER

| | |
|--|---------------------|
| Vasca di lavaggio, altezza utile in mm | 570 |
| Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm | 460 |
| Vasca di lavaggio, profondità utile in mm | 460 |
| Peso netto in kg | 150 |
| Peso lordo in kg | 170 |
| Valori emissioni | |
| Livello pressione sonora sul posto di lavoro | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h | 1,29 |
| Programmi | |
| Breve | • |
| Standard | • |
| Intenso | • |
| Dotazione | |
| 1 pompa di dosaggio | • |
| Autopulizia automatica | • |
| Programma Clostridiodes difficile | • |
| Interfaccia per la tracciabilità dei processi | • |
| Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301) | • |
| Numerosi componenti (opzione) | • |
| Possibilità di collegamento | |
| Interfaccia seriale RS 232 | • |
| Norme, marcature, certificaz. | |
| Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 21 | • |
| EN ISO 15883-1 | • |
| EN ISO 15883-3 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| Direttiva RoHS 2011/65/UE | • |
| Classe dispositivi medici UE IIa | • |