

PWD 8541 [MD - AC 230V 50HZ]

Lavapadelle

da sottobanco, con apertura sportello manuale.



- Comandi semplici – Tasti di scelta rapida
- Prestazioni/carico fino a 1 padella e 1 pappagallo
- Disinfezione secondo le esigenze – Valore A0 impostabile
- Posizionamento anche in spazi ristretti, dimensioni compatte
- Programmazione personalizzabile cliente, Comandi programmabili

Codice EAN: 8058341879634 / Numero di materiale: 10956670 /  
Vecchio numero di materiale: 62854105ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Struttura	Apparecchio sottopiano, stretto
Rivestimento	Acciaio inossidabile
Incasso sottopiano	•
Tipo di apertura sportello	Manuale
Tipo di chiusura sportello	Manuale
Blocco elettrico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
<b>Applicazione</b>	
Per ospedali	•
Per case di cura	•
<b>Capacità</b>	
Padelle per carico [numero]	1
Pappagalli per carico [numero]	4
Bacinelle per carico [numero]	1
<b>Potenza</b>	
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min.	6,0
Volume utile vasca di lavaggio in l	63,00
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	MP.CON 4,1
Selezione programma	Tasti a membrana
Tasti di scelta rapida	•
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	3
Valore A0, impostabile	•
Indicazione svolgimento programma	•
Protezione interruzione programma	•
Lingue display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,00
Potenza massima assorbita in kW	3,00
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	2,00
<b>Allacciamento idrico/scarico</b>	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	800
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	0,70
Scarico a parete, modificabile [DN]	80
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	840
Misura esterna, larghezza netta in mm	600
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Misura esterna, altezza lorda in mm	1000
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	670

PWD 8541 [MD - AC 230V 50HZ]

Lavapadelle

da sottobanco, con apertura sportello manuale.



Codice EAN: 8058341879634 / Numero di materiale: 10956670 /

Vecchio numero di materiale: 62854105ZER

Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	530
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	450
Vasca di lavaggio, profondità utile in mm	320
Peso netto in kg	87
Peso lordo in kg	107
<b>Valori emissioni</b>	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,29
<b>Programmi</b>	
Breve	•
Standard	•
Intenso	•
<b>Dotazione</b>	
1 pompa di dosaggio	•
Autopulizia automatica	•
Interfaccia per la tracciabilità dei processi	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301)	•
Numerosi componenti (opzione)	•
<b>Possibilità di collegamento</b>	
Interfaccia seriale RS 232	•
<b>Norme, marcature, certificaz.</b>	
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-3	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•
Classe dispositivi medici UE IIa	•