

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lavatrice W1 a carica frontale:

A I 9 kg I 1600 giri/min I M Touch I SteamCare I Dosaggio automatico



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinamento
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®



Codice EAN: 4002516057178 / Numero di materiale: 10979110 /  
Vecchio numero di materiale: 11CR8906I

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Cromato
Versione pannello	obliquo
Comandi	Comandi touch
Display	MTouch
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione dell'ora	•
Indicazione avanzamento programma	•
Guida per il lavaggio	•
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	A
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



Codice EAN: 4002516057178 / Numero di materiale: 10979110 /  
Vecchio numero di materiale: 11CR8906I

Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,70
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri	•
Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Scarpe da ginnastica	•
Trapunte & Piumini	•
Cuscini	•
Piumoni	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Finish vapore	•
Pulizia macchina	•
Cotone Eco	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo	•
Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



Codice EAN: 4002516057178 / Numero di materiale: 10979110 /

Vecchio numero di materiale: 11CR8906I

AllergoWash	•
<b>Qualità</b>	
Contrappesi in ghisa grigia	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	97
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
<b>Accessori in dotazione</b>	
3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
<b>Lingue del display disponibili</b>	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 9 kg | 1600 giri/min | M Touch | SteamCare | Dosaggio automatico



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm