

WWW980 WPS Passion

Lavatrice W1 a carica frontale:

Il “tuttofare” a risparmio energetico che soddisfa ogni esigenza.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinamento
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- Risparmio del 65% sui costi energetici con allacciamento acqua calda



Codice EAN: 4002516059585 / Numero di materiale: 10979590 /
Vecchio numero di materiale: 11WW9806I

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 White Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1600
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Alluminio argento con anello cromato
Versione pannello	inclinato di 5°
Comandi	Comandi touch
Display	MTouch
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione dell'ora	•
Indicazione avanzamento programma	•
Guida per il lavaggio	•
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
Indicazione di carico e consiglio di dosaggio	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	A

WWW980 WPS Passion

Lavatrice W1 a carica frontale:

Il "tuttofare" a risparmio energetico che soddisfa ogni esigenza.



Codice EAN: 4002516059585 / Numero di materiale: 10979590 /
Vecchio numero di materiale: 11WW9806I

Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	67
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,70
Allacciamento acqua calda	•
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C"	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri	•
Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Scarpe da ginnastica	•
Trapunte & Piumini	•
Cuscini	•
Piumoni	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore	•
Finish vapore	•
Pulizia macchina	•
Cotone Eco	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo	•
Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•

WWW980 WPS Passion

Lavatrice W1 a carica frontale:

Il "tuttofare" a risparmio energetico che soddisfa ogni esigenza.



Codice EAN: 4002516059585 / Numero di materiale: 10979590 /
Vecchio numero di materiale: 11WW9806I

Silence	•
Vapore Stiro facile	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	643
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	98
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

Lavatrice W1 a carica frontale:

Il "tuttofare" a risparmio energetico che soddisfa ogni esigenza.



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm