

CM 7750 CoffeeSelect

Macchina per caffè a posizionam. libero

con CoffeeSelect e AutoDescale per maggiore flessibilità



- La perfezione nel piacere – CoffeeSelect
- Decalcificazione completamente automatica – AutoDescale
- Macinato sempre fresco – AromaticSystemFresh
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Comunicazione con l'elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct

Codice EAN: 4002516071266 / Numero di materiale: 11025330 /
Vecchio numero di materiale: 29775020A

Struttura e design	
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
ContourLine	Nero ossidiana
Vantaggi	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
Comfort d'uso	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
Erogatore regolabile in altezza in cm	16,0
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano per tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero miscele caffè in grani	3
Numero contenitori caffè in grani	3
Capacità contenitore caffè in grani in g	150
Capacità contenitore caffè in grani in g	210
Capacità contenitore caffè in grani in g	180
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	540
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,2
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	16
Capacità vaschetta raccogliacqua in l	0,8
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Memoria orologio in h	150
Bevande	
Quantità erogata selezionabile in ml	25-250

CM 7750 CoffeeSelect

Macchina per caffè a posizionam. libero

con CoffeeSelect e AutoDescalce per maggiore flessibilità



Codice EAN: 4002516071266 / Numero di materiale: 11025330 /

Vecchio numero di materiale: 29775020A

Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Caffè Americano semplice	•
Long black semplice	•
Acqua calda semplice	•
Tè nero semplice	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Caffettiera	•
Teiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,4
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,9
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
AutoDescalce	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•

CM 7750 CoffeeSelect

Macchina per caffè a posizionam. libero
con CoffeeSelect e AutoDescalce per maggiore flessibilità



Codice EAN: 4002516071266 / Numero di materiale: 11025330 /
Vecchio numero di materiale: 29775020A

ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Larghezza elettrodomestico in mm	311
Altezza elettrodomestico in mm	420
Profondità elettrodomestico in mm	445
Assorbimento complessivo in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,2
Accessori in dotazione	
Contenitore latte in vetro	•
Cartuccia di decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,