


## D 600-2000 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2000 mm.



- Resa 109.0 kg/h kg/h\*, diametro rullo 600 mm, larghezza di lavoro 2000 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002516075912 / Numero di materiale: 11034670 /


Vecchio numero di materiale: 53602035D

| Struttura e versione                                           |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Costruzione                                                    | Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro    |
| Linea                                                          | Professional                                                          |
| Rivestimento esterno                                           | Grigio                                                                |
| Diametro rullo in mm                                           | 600                                                                   |
| Ampiezza di lavoro in mm                                       | 2000                                                                  |
| Materiale conca                                                | Acciaio (LACO)                                                        |
| Avvolgimento inferiore rullo                                   | Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali           |
| Telo                                                           | Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere |
| Utilizzo                                                       |                                                                       |
| Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione         | •                                                                     |
| Adatto per case di riposo e case di cura                       | •                                                                     |
| Adatto per lavanderia e stireria                               | •                                                                     |
| Adatto per l'ospedale                                          | •                                                                     |
| Dati prestazioni                                               |                                                                       |
| Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h                | 109,0                                                                 |
| Comandi                                                        |                                                                       |
| Tipo di comandi                                                | Selettore                                                             |
| Display touch (opzionale)                                      | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)                         |
| Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min. | 1,5                                                                   |
| Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.   | 6,5                                                                   |
| Lingue del display impostabili                                 | •                                                                     |
| Allacciamento elettrico standard                               |                                                                       |
| Tipo di riscaldamento                                          | Gas                                                                   |
| Allacciamento elettrico                                        | 3N AC 400-440V 50HZ                                                   |
| Potenza di riscaldamento del gas in kW                         | 52,00                                                                 |
| Potenza assorbita in kW                                        | 4,82                                                                  |
| Protezione in A                                                | 40                                                                    |
| Tensione speciale (opzionale)                                  | •                                                                     |
| Vettore termico                                                |                                                                       |
| Pompa circolazione olio                                        | •                                                                     |
| Contenuto olio in l                                            | 55                                                                    |
| Dimensioni e peso                                              |                                                                       |
| Misura esterna, altezza netta in mm                            | 1414                                                                  |
| Misura esterna, larghezza netta in mm                          | 2975                                                                  |
| Misura esterna, profondità netta in mm                         | 1945                                                                  |
| Misura esterna, altezza lorda in mm                            | 1514                                                                  |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm                          | 3075                                                                  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm                         | 1640                                                                  |
| Peso netto in kg                                               | 2000                                                                  |
| Peso lordo in kg                                               | 2030                                                                  |

## D 600-2000 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2000 mm.



Codice EAN: 4002516075912 / Numero di materiale: 11034670 /

Vecchio numero di materiale: 53602035D

| Valori delle emissioni                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro                   | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Dotazione                                                           |                    |
| Bruciatore a olio (opzionale)                                       | •                  |
| Kit gas liquido (opzionale)                                         | •                  |
| Valvola a 3 vie (opzionale)                                         | •                  |
| Bruciatore modulante con comandi PLC (opzionale)                    | •                  |
| Tavolo di ripresa prolungato (opzione)                              | •                  |
| Dispositivo automatico salvadita/Listello salvadita                 | •                  |
| Comando a pedale (opzionale)                                        | •                  |
| Nastro di introduzione perforata con funzione aspirazione (opzione) | •                  |
| Nastro di introduzione sincronizzato (opzione)                      | •                  |
| Piano di introduzione ribassato (opzionale)                         | •                  |
| Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)                   | •                  |
| Dispositivi staccabiancheria                                        | •                  |
| Controllo dispositivo staccabiancheria (opzione)                    | •                  |
| Cassettone biancheria                                               | •                  |
| Restituzione biancheria (opzionale)                                 | •                  |
| Copertura                                                           | •                  |
| Funzione pausa                                                      | •                  |
| Conca flessibile, saldata a laser                                   | •                  |
| Conca Air-Stream brevettata (opzionale)                             | •                  |
| Selettore per due temperature (opzione)                             | •                  |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio                             | •                  |
| Possibilità di allacciamento                                        |                    |
| Sistema di introduzione (opzionale)                                 | •                  |
| Piegatura (opzionale)                                               | •                  |
| Norme, marcature, certificazioni                                    |                    |
| CE                                                                  | •                  |