


## D 600-2500 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2500 mm.



- Resa 140.0 kg/h\*, diametro rullo 600 mm, larghezza di lavoro 2500 mm
- Precisione e adattabilità – conca flessibile, saldata a laser
- Resa di stiro aumentata 25 %: conca Air-Stream brevettata (opz.)
- Risc. uniforme della conca – bruciatore a gas modulante (opz.)
- Versatilità: dotazione prodotto opzionale

\* Al 50 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.


Codice EAN: 4002516076025 / Numero di materiale: 11034690 / Vecchio numero di materiale: 53602535D

Struttura e versione	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	600
Ampiezza di lavoro in mm	2500
Materiale conca	Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento lamellare (opz.), Avvolgimento a molle spirali
Telo	Telo in feltro agugliato Aramid (opzione), Panno in feltro-poliestere
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Dati prestazioni	
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h	140,0
Comandi	
Tipo di comandi	Selettore
Display touch (opzionale)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	6,5
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	3N AC 400-440V 50HZ
Potenza di riscaldamento del gas in kW	59,00
Potenza assorbita in kW	4,82
Protezione in A	40
Tensione speciale (opzionale)	•
Vettore termico	
Pompa circolazione olio	•
Contenuto olio in l	60
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1414
Misura esterna, larghezza netta in mm	3475
Misura esterna, profondità netta in mm	1945
Misura esterna, altezza lorda in mm	1514
Misura esterna, larghezza lorda in mm	3575
Misura esterna, profondità lorda in mm	1640
Peso netto in kg	2400
Peso lordo in kg	2430
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-2500 [G] LACO

Mangano, a gas

con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 2500 mm.



Codice EAN: 4002516076025 / Numero di materiale: 11034690 /  
Vecchio numero di materiale: 53602535D

<b>Dotazione</b>	
Bruciatore a olio (opzionale)	•
Kit gas liquido (opzionale)	•
Valvola a 3 vie (opzionale)	•
Bruciatore modulante con comandi PLC (opzionale)	•
Tavolo di ripresa prolungato (opzione)	•
Dispositivo automatico salvadita/Listello salvadita	•
Comando a pedale (opzionale)	•
Nastro di introduzione perforata con funzione aspirazione (opzione)	•
Piano di introduzione ribassato (opzionale)	•
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale)	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettoni biancheria	•
Restituzione biancheria (opzionale)	•
Copertura	•
Funzione pausa	•
Conca flessibile, saldata a laser	•
Conca Air-Stream brevettata (opzionale)	•
Selettore per due temperature (opzione)	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di introduzione (opzionale)	•
Piegatura (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•